


品番：EA758E-2A

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(防爆構造)



販売価格	5,310円(税抜) / 5,841円(税込)		
カタログ価格	5,310円(税抜) / 5,841円(税込)		
在庫数	最新在庫: 73 (2025/06/06 19:06現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	0169ページ2090ページ		



飛散防止レンズを採用した安全モデル

仕様

使用電池	単3電池×2本(別売)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	150ルーメン	連続点灯時間	12時間
照射距離	約175m	光源	LED
サイズ	φ61×187mm	重量	127g(本体のみ)
防塵・防水性能	IP67(水深1m)	耐衝撃性	1m
カラー	オレンジ	防爆記号	DEMKO 19 ATEX 2128 IEC EX UL 19.0016 Ex ia op is I / II C T4 Ma/Ga Class I ,Group A, B, C & D. Class II ,Group E, F & G. Class III, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)

飛散防止レンズを採用した安全モデル

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.