品番: EA758E-31

品名:[単3x2本]フラッシュライト/LED



| 販売価格 | 6,100円(税抜)/ 6,710円(税込) | | | | |
|---------|-------------------------------|------|---|--|--|
| カタログ価格 | 6,100円(税抜)/6,710円(税込) | | | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 39 (2025/11/22 21:16現在) | | | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 | | |
| カタログページ | 2084ページ | | | | |



















スイッチ長押しで照射範囲の調整が可能なデジタルフォーカス機能を搭載

仕様

| 使用電池 | 単3×2本(付属) | 明るさ | 強:400ルーメン 弱:50ルーメン |
|----------|-----------|--------|-----------------------|
| 電池寿命(時間) | 強:4、弱:21 | 照射パターン | フォーカス(スポット⇔ワイド) |
| 照射モード | 強、弱、点滅 | 照射距離 | 115m(強・スポット照射時) |
| 材質 | アルミ合金 | 重量 | 100g(本体のみ) |
| サイズ | φ29×160mm | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性能 | 1m | | |

点滅機能付

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA758E-32

コメント 違い:明るさ、防水機能なし等

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.