品番: EA758E-32

品名:[単3x6本]フラッシュライト/LED



販売価格	10,400円 (税抜)/11,440円(税込)					
カタログ価 格	10,400円(税抜)/11,440円(税込)					
在庫数	最新在庫: 104 (2025/11/22 22:04現在)					
商品入数	1	販売単位	本			
カタログページ	2084ページ					



















スイッチ長押しで照射範囲の調整が可能なデジタルフォーカス機能を搭載

仕様

使用電池	単3×6個(付属)	照射モード	強、弱、点滅
明るさ	強:1300ルーメン、弱:220ルーメン、 点滅:-	連続点灯時間	強:4時間、弱:19時間、点滅:一
照射距離	230m(強・スポット照射時)	照射パターン	フォーカス(スポット⇔ワイド)
サイズ	φ43×227mm	重量	280g(本体のみ)
材質	アルミ合金	防水性能	IPX4
耐衝擊性能	1m		

点滅機能付

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.