


品番：EA758EA-10B

品名：[単4x3本] ヘッドライト/LED



販売価格	5,880円(税抜)／6,468円(税込)		
カタログ価格	5,880円(税抜)／6,468円(税込)		
在庫数	最新在庫: 27 (2025/05/14 04:38現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2094ページ		



白色LED3灯(同時照射)、白色LED2灯(スポット)、白色LED1灯(ワイド)の3パターン切替式

仕様

照射モード	強～弱(無段階調光) スポット(強) ワイド(弱)	ルーメン	強～弱(無段階調光):300～45 スポット(強):ー ワイド(弱):ー
電池寿命(時間)	強～弱(無段階調光):4～35 スポット(強):ー ワイド(弱):ー	使用電池	単4×3本(付属)
光源	白色LED球3灯	照射パターン	ツインビーム(前方)
サイズ	59(W)×36(D)×45(H)mm	重量	53g(本体のみ)
防水性能	IPX4	ベルト幅	25mm
照射距離	55m		
無段階調光可能			
グリップ力の強い滑り止め付ヘッドバンド付属			
白色LED3灯、白色LED2灯、 白色LED1灯の3パターン切替式			
ヘッド角度調整可能 (約90°まで3段階の角度調整が可能)			
約1mの耐衝撃構造			

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA758RX-15

コメント 変更点:重量、明るさ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.