

品番 : EA758EA-8E

品名 : [単4x3本] ヘッドライト/LED(赤・白)



販売価格	8,210円(税抜) / 9,031円(税込)		
カタログ価格	8,210円(税抜) / 9,031円(税込)		
在庫数	最新在庫: 63 (2025/12/17 13:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2094ページ		



仕様

使用電池	単4電池×3本(付属)	明るさ	同時照射(強) 同時照射(弱) スポット ワイド 赤色
ルーメン	同時照射(強):400 同時照射(弱):45 スポット:— ワイド:— 赤色:—	電池寿命	同時照射(強):3時間 同時照射(弱):35時間 スポット:— ワイド:— 赤色:—
光源	白色LED3灯、 赤色LED2灯(切替式) ※LEDに替球はありません。	照射パターン	ツインビーム(前方)
照射距離	85m(強)、17m(弱)	サイズ	59(W)×32(D)×45(H)mm
重量	53g(本体のみ)	ベルト幅	25mm
色	白・赤	防水性能	IPX4
耐衝撃性能	1m	4ライトモード	集光 散光 フォーカス 赤色LED

白色LED球は無段階調光と集散光の同時切り替えが可能

ヘッド角度調整可能
(約45°まで3段階の角度調整が可能)

調光機能

点灯モードは以下のようになります。
<スイッチボタン1>

赤色LED2灯→白色LED3灯(強)→白色LED3灯(弱)→OFF

<スイッチボタン2>
スイッチを押すと、白色LEDが点灯します。
もう一度押すと消えます。
スイッチを長押しすると、明るさを100%から10%まで調整することができます。

グリップ力の高い滑り止め付ヘッドバンド付属

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。
照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.