

品番：EA758EH-2A

品名：[単4x2本] キャップライト/LED(白・赤光)

	販売価格	2,920円(税抜)／3,212円(税込)		
	カタログ価格	2,920円(税抜)／3,212円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/14 08:09現在)		
	商品入数	1	販売単位	個
カタログページ		2092ページ		



固定

ノーマル

単4

85

ルーメン



強:4時間
弱:18時間



(強)30m

クリップで帽子のつばに取り付けが可能

仕様

モード	白色LED(強/弱)、 ナイトビジョン用赤色LED	明るさ	85ルーメン(白色／強) 30ルーメン(白色／弱) 6ルーメン(赤色)
使用電池	単4電池×2本(付属)	電池寿命	約4時間(強) 約18時間(弱)
重量	69g(電池含)	サイズ	70×31×27(H)mm
照射距離	約30m(強) 約18m(弱)	耐落下	2m
照射パターン	ノーマルビーム(固定)		
丈夫な金属製クリップ			
ヘッド部可動式			
防滴仕様(IPX4)			
クリップで帽子のつばに取り付けが可能。 コンパクトで軽いので視界を遮りません。			
手袋をしたままでも簡単にスイッチが操作できます。			
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中央部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。			

代替品

	品番 EA758RN-71A コメント 変更点:使用電池・ル-ゞ数等
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.