品番: EA758FF-4

品名:[単3x4本] ヘッドライト/LED広角(防水·防爆構造)



販売価格	15,000円 (税抜)/16,500円(税込)				
カタログ価 格	15,000円(税抜)/16,500円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/08/04 07:40現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					















照射で広範囲を照らせるパノラマ型

水深6m防水仕様

仕様

使用電池	単3電池×4本(別売)						
●UL規格…UL (Underwriters Laboratories) 規格に準拠した製品。アメリカの非営利試験機関が作成した工業製品の安全基準をUL規格と称しています。UL規格は、建築材料、防火用機器、耐火製品、認定部品、電気機器、防爆電気機器等の10分野について安全規格を制定し、安全規格の最高権威として信頼されております。							
光源	LED球24灯(ホワイト20灯/グリーン4 灯)	明るさ	50ルーメン				
散光							
電池寿命	約8~12時間	サイズ	140×25×28mm				
重量	315g(電池含む)						
ヘッド角度調整可能							
UL913規格適合品、防爆構造 (日本国内の防爆規格は取得しておりません。) Class 1, Division 1 Groups A-D, T6 Class 1, Division 2 Groups A-D, T6							
米国防火協会(NFPA)規格適合品(NFPA 1971-2007)							
耐熱	260℃(30分間)						

ゴム製ヘッドバンド付					
材質	ナイロン66、ポリカーボネイトレンズカ バー	ケーブル	シリコンコート/テフロン被覆ケーブル		
ヘッドバンド	シリコンバンド(耐熱に優れたナイロン バックル付)				

代替品



品番 EA758WB-31

コメント 単3x4本 215ルーメン FM防爆

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.