

品番 : EA758FH-17

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED



販売価格	6,150円(税抜) / 6,765円(税込)		
カタログ価格	6,150円(税抜) / 6,765円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2025/12/15 15:10現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2092ページ		



強: 5時間  
弱: 16時間



159m



530  
ルーメン



ツインビーム  
ノーマル & ワイド

## 仕様

使用電池	リチウムイオン電池(USBケーブル付)	照射パターン	ツインビーム(前方)
ルーメン	フル:610 パワー(ノーマル):530 強(ノーマル):360 弱(ノーマル):170 強(ワイド):70 弱(ワイド):22	電池寿命(時間)	フル:3.5 パワー(ノーマル):5 強(ノーマル):10 弱(ノーマル):16 強(ワイド):15 弱(ワイド):21
照射距離	フル:159m パワー(ノーマル):158m 強(ノーマル):129m 弱(ノーマル):88m 強(ワイド):10m 弱(ワイド):5.5m	光源	白色LED球
サイズ	55×35×31(H)mm	重量	70g
防水性能	IPX4	ベルト幅	25mm
充電時間	約2~2.5時間(5V1Aアダプタでの充電時間です。)	材質	PP
付属品	滑り止付ヘッドバンド(天バンド無し)	照射タイプ	スポットモード、ワイドモード2スイッチで使い分け
点滅機能	無		

充電式史上最軽量モデル

ヘッド角度調整可能(90°)

充電式

耐久性抜群のUSBtypeC仕様

作業用グローブ装着でも使いやすい仕様

メモリスマートスイッチ

10秒以内にスイッチを押して頂くと使いたいモードに切り替わります。

10秒以上ご利用モードで使用していただきますとOFFへ飛びます。

メモリ機能がついている為前回使用されたモードからスタートします。

使い方例:常に明るさ最大を使いたいお客様

スポットモードPOWERで使用し、消灯した場合→次回点灯はPOWERモードからのスタートになります。

ワイドモードHIGHで使用し、消灯した場合→次回点灯はHIGHモードからのスタートになります。

使い方例:釣りなど鳥目になるのを避けたいお客様

スポットモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。

ワイドモードLOWで使用し、消灯した場合→次回点灯はLOWモードからのスタートになります。

お客様の気に入ったモードが常に使用できることが特徴の商品です。

充実した照射モード

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

### 代替品



品番 EA758FH-10

コメント 仕様確認してください。

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.