品番: EA758FH-18

品名:[充電式] ヘッドライト/LED(脱着式)



販売価格	6,820円 (税抜) / 7,502円(税込)				
カタログ価格	6,820円(税抜) / 7,502円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/15 08:32現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ					





















他社には無いタジマセフホルダーにも対応した取り外し可能なヘッドライト

仕様

使用電池	リチウムイオンポリマー電池	ルーメン	フル:660 パワー(ノーマル):600 強(ノーマル):400 弱(ノーマル):190 強(ワイド):70 弱(ワイド):22
電池寿命(時間)	フル:3.5 パワー(ノーマル):4.5 強(ノーマル):10 弱(ノーマル):13 強(ワイド):15 弱(ワイド):21	ヘッド角度 (°)	85
照射パターン	ツインビーム(前方)	照射距離	最大照射距離160m
光源	白色LED球	サイズ	本体:240×280×40(H)mm ヘッドライト:58×34×25(H)mm
重量	80g	防水性能	IPX5
ベルト幅	25mm	材質	樹脂+布ベルト

付属品	滑り止め付バンド(横のみ)USB充電 コード	照射タイプ	スポット、ワイドスイッチ切り替え			
点滅機能	無し	耐衝擊性	1m			
充電時間	約2~2.5時間					
縦セフのメスにも使用可能です。						

ライト部分は取外し可能になっており、取り外すと裏側にマグネットが付いているため、鉄などの金属部分に付けることができます。ダクトの内側にマグネットでつけて明るく照らせるので便利です。

脱着式オスマウントはタジマのメスセフに対応しています。

ライト部分は上向きにも下向きにもセットできます。

メモリー機能付で、電源をつけると最後に使用したモードから使えるため、設定をし直す必要がありません。(15秒使用すると、そのモードが本体に記憶されます。)

シリコン塗布滑り止め加工

耐久性抜群のUSB type C仕様

角度調整可動域が大きい(85°)

充実した照射モード

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.