

品番：EA758FH-23

品名：[充電式] LEDヘッドライト




販売価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
カタログ価格	11,100円(税抜) / 12,210円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2026/06/24 16:34現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2046ページ		



900  
ルーメン



20時間



152m



充電

他社には無い明るさと驚異的な連続使用時間の調和

#### 仕様

光源	LED球	使用電池	リチウムイオン電池
ルーメン	パワー:900 強:550 弱:380	電池寿命(時間)	パワー:16 強:20 弱:80
充電時間	約5時間	ヘッド角度(°)	85
照射距離	パワー:151m 強:116m 弱:96m	重量	250g
防水性能	IPX4	ベルト幅	25mm
材質	樹脂+アルミ合金	付属品	布バンド(滑り止め付)、ヘルメットクリップ×4個、専用充電機、USB配線(アダプタは付属していません)
照射タイプ	フォーカス	点滅機能	無し
サイズ	本体:250×250×170mm(装着時) ヘッド:60×60×50mm リア:44×105×45mm		
フロント小型タイプ			
リアバッテリーケースの小型タイプ			

バッテリー部分が小さく軽いので、長時間の使用でも快適です。

バッテリーはType-Cで充電できます。

メモリー機能付で、電源をつけると最後に使用したモードから使えるため、設定をし直す必要がありません。(15秒使用するとそのモードが本体に記憶されます。)

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.