品番: EA758FH-2C

品名: [単4x3本] ヘッドライト/LED



販売価格	5,060円 (税抜)/ 5,566円(税込)				
カタログ価格	5,060円(税抜)/5,566円(税込)				
在庫数	最新在庫: 15 (2025/11/05 17:45現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2092ページ				





フロント電池モデルでは最もコンパクトでスーパーワイド照射















仕様

使用電池	単4電池×3本(別売)	明るさ	強:420ルーメン 中:226ルーメン 弱:32ルーメン		
電池寿命(時間)	強:4時間 中:6時間 弱:30時間	光源	チップ型LED1灯		
サイズ	48×67×55(H)mm	重量	60g		
防水性能	IPX4	ベルト幅	25mm		
照射パターン	フォーカス(スポット⇔ワイド)	材質	樹脂		
照射距離	最大照射距離100m	照射タイプ	ムーンレンズ		
点滅機能	なし	ヘッド角度(°)	85度		
付属品	ヘルメットクリップ(MLHB03)/シリコ ン付ヘッドバンド	色	黒		
モード	スマートスイッチ	フォーカス	ツイストフォーカス		

照射範囲:1m先で1.4mのムラの無い円形照射

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.