

品番：EA758FH-8

品名：[充電式] ヘッドライト/LED



販売価格	7,460円(税抜) / 8,206円(税込)		
カタログ価格	7,460円(税抜) / 8,206円(税込)		
在庫数	最新在庫: 35 (2026/04/09 00:09現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2046ページ		



仕様

使用電池	リチウムイオン電池(USBコード付) 単4電池×3本(別売)	明るさ	600ルーメン(強)、260ルーメン(中)、 30ルーメン(弱) ※全て充電電池でのスペック
電池寿命	3.5時間(強)、6時間(中)、35時間(弱) ※全て充電電池でのスペック	光源	LED球 XPG3(高輝度チップ型 1LED)
サイズ	67×48×55(H)mm	重量	55g(電池含まず)
防水性能	IPX4	ベルト幅	25mm
照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)	照射特性	ワイド:1m先で1.5m スポット:1m先で37mm
付属品	布バンド、ヘルメットクリップ4個、専用 充電電池、USBコード	材質	樹脂ポリカボネート、ABS

充電を忘れても単4電池×3本で使用可能

本体背面にズレ防止の為シリコンパッドがついております。
充電時の使用アダプターは5V/1Aまでの物をご利用下さい。(それ以上の物ですと不具合を起こす可能性があります。)

本体にもダイレクト充電、充電池にもダイレクト充電できる本格プロ仕様です

耐久性に優れたUSBタイプ-Cを採用していますのでハードな使用も対応

ヘッド角度約90度

手袋をしていても押しやすい大きいスイッチです

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。

代替品



品番 EA758RN-4

コメント MAX1200ルーメン/バッテリー内蔵タイプ

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.