

品番 : EA758FK-17

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(マグネット付)



販売価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
カタログ価格	5,500円(税抜) / 6,050円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/06/14 08:54現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2082ページ		



仕様

使用電池	単4×3本(付属)	明るさ	高(High):280ルーメン 強(Power):350ルーメン 中(Middle):115ルーメン 弱(Low):50ルーメン
電池寿命(時間)	高(High):4.5時間 強(Power):2時間 中(Middle):11時間 弱(Low):45時間 SOS:53時間 点滅(Flash):41時間	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
サイズ	φ30×115mm	重量(g)	115
材質	アルミ合金	防塵・防水性能	IP66
照射距離	130m	色	黒
付属品	テスト電池、ストラップ、取り扱い説明書	光源	チップ型LED
マグネット位置	テールスイッチ部分	フォーカス	ツイストフォーカス
灯数	1灯	ロータリースwitchの切替	長押しで①→②、②→①切替

ロータリースイッチ①の内容	High→Power	ロータリースイッチ②の内容	Middle/Low/SOS/クイックフラッシュ(点滅)
機能	・フォーカス機能 ・SOSモールス機能、通常点滅機能		
テールマグネットで軽天やIチャン、H鋼、潜水艦の天井などに貼り付けして簡易の作業灯として両手作業が行えます。			
スイッチも長押しするだけでHigh/Powerの2モードロータリと4モードロータリースイッチの切り替えができますので好みで使い分けが可能です。			
防滴、耐衝撃に優れています。			
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。			
注意: 付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。			

#### 代替品

	<p><b>品番</b> EA758FK-17A</p> <p><b>コメント</b> 変更点: 明るさ、電池寿命</p>
---	---

### 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.