


品番：EA758FK-56A

品名：[充電式] フラッシュライト/LED



販売価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
カタログ価格	14,300円(税抜) / 15,730円(税込)		
在庫数	最新在庫: 41 (2025/05/16 02:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2088ページ		



仕様

使用電池	リチウムイオン電池(本体内蔵)	明るさ	最強:1000ルーメン 強:500ルーメン 中:200ルーメン 弱:20ルーメン
電池寿命(時間)	最強:4時間 強:7時間 中:15時間 弱:50時間	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
照射距離	220m(最大)	充電時間	約4時間
材質	アルミ合金	サイズ	φ30×145mm
重量	約180g(電池含)	防塵・防水性能	IP66
耐衝撃性能	1m	カラー	ブラック
付属品	ストラップ、USBケーブル		

USBタイプC充電式

片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。

テールキャップをスライドさせると充電用microUSB差込口が現れます。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ  
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル

代替品

	<p>品番 EA758RT-10 コメント</p>
--	-------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.