品番: EA758FK-856

品名:[充電式] フラッシュライト/LED(ACアダプター付)



販売価格	<b>20,700円</b> (税抜)/ 22,770円(税込)				
カタログ価 格	20,700円(税抜)/22,770円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/15 08:32現在)				
商品入数	1	販売単位	St		
カタログページ					





















## コンパクトで驚愕の明るさと実用性

## 仕様

〈セット内容〉	フラッシュライト、充電池、ACアダプ ター、ホルスター、収納ケース	使用電池	リチウムイオン電池(本体内蔵)		
照射パターン	フォーカス (スポット⇔ワイド)	明るさ	最強:1000ルーメン 強:500ルーメン 中:200ルーメン 弱:20ルーメン		
電池寿命(時間)	最強:4 強:7 中:15 弱:50	照射距離	220m(最大)		
充電時間	約4時間	材質	アルミ合金		
サイズ	本体: φ30×145mm 収納ケース: 234×168×62(H)mm	重量	約180g(電池含)		
防塵·防水性能	IP66	耐衝擊性能	1m		
カラー	ブラック	付属品	ストラップ、USBケーブル		
USBタイプC充電式					

片手で簡単にフォーカスコントロールが行えます。

テールキャップをスライドさせると充電用microUSB差込口が現れます。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル

収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.