

品番：EA758HA-31

品名：[単1x3本] 作業灯/LED(防爆型/海事仕様)



販売価格	59,000円(税抜) / 64,900円(税込)		
カタログ価格	59,000円(税抜) / 64,900円(税込)		
在庫数	最新在庫: 1 (2026/04/22 05:24現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	0169ページ2042ページ		



仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	PEP-03DK
用途	石油タンカー、貨物船、客船などの船舶備品として	仕様	屋外用・防爆型・海事仕様
防爆構造	種類:d 爆発等級:2 発火度:G5	適用規格	工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防爆1979)
光源	高輝度3W白色LED	明るさ	280ルーメン
使用電池	単1電池×3本(別売)	連続点灯時間	約48時間
照射パターン	スポットビーム(固定)	材質	灯体:ダイカスト用アルミニウム合金(合成ゴムコーティング付) 前面ガラス:硬質板ガラス
サイズ	133(W)×179(D)×150(H)mm	重量	1.78kg
付属品	肩掛けベルト、六角棒レンチ		

直線的な白色ビーム光で、視認性に優れた設計の高輝度3WのスーパーLEDライト。

高強度で軽量のアルミダイカストボディに耐油性・耐衝撃性に優れた合成ゴムコーティング付のため落下時の火花の発生もなく安全です。

ガラスを保護する前面ガード付

肩かけベルト付

受注生産品

充電式電池は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。

LED交換球はメーカー指定品(E12口金)をご使用ください。

照射角固定・スポット照射タイプ。
長距離照射に特化したモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.