品番: EA758HA-38A

品名:11W 作業灯/LED(耐圧防爆型)



販売価格	110,700円(税抜)/ 121,770円(税込)				
カタログ価 格	110,700円(税抜)/121,770円(税込)				
在庫数	最新在庫: 0 (2025/11/15 08:51現在)				
商品入数	1	販売単位	台		
カタログページ	0169ページ				













約300度を照らす事ができる全方向タイプの防爆型LEDハンドランプ

仕様

メーカー	ハタヤリミテッド(HATAYA)	型番	HEP-11D
用途	化学プラント・ガスタンク周辺・燃料設 備等の保守点検作業に	仕様	本体のみ・屋外用・防爆型
防爆構造	種類:d 爆発等級:2 発火度:G4	適用規格	工場電気設備防爆指針(ガス蒸気防 爆2006)
光源	LDT11型11W電球形LEDランプ	明るさ	1,400ルーメン
材質	灯体:アルミニウム合金鋳物 グローブ:硬質ガラス	サイズ	φ151×375mm
重量	3kg	付属品	六角棒レンチ×2本

横に置いても転がらず、立てても使える安定形状

グローブ部を保護する樹脂製カバー付

横吊り・縦吊りができるWフック付

※ケーブル別売

必ず2.0mm \times 3心、仕上り外径 ϕ 16mmの3種EPゴム絶縁クロロプレンキャブタイヤケーブル(3PNCT)をご使用ください。

※プラグ別売

接続プラグは原則、防爆型プラグをご使用ください。

LED交換球はメーカー指定品の電球形LEDランプ(LDT11)をご使用ください。

発電機を使用する場合はインバーター式をご使用ください。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.