

品番：EA758JA-4A

品名：[単3x4本] フラッシュライト/LED

	販売価格	7,950円(税抜)／8,745円(税込)		
	カタログ価格	7,950円(税抜)／8,745円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/16 01:49現在)		
	商品入数	1	販売単位	本
	カタログページ			



仕様

光源	LED球	明るさ	1,020ルーメン(最強)、 580ルーメン(強)、 160ルーメン(中)、 50ルーメン(弱)、 1ルーメン(最弱)
照射距離	335m	使用電池	単3電池×4本(別売)
電池寿命	約1時間45分(最強)、 約2時間45分(強)、 約12時間(中)、 約30時間(弱)、 約400時間(最弱)	サイズ	φ41.8×117mm
重量	151g(本体のみ)	材質	アルミニウム
耐衝撃	1.5m	照射パターン	点灯/点滅
水深2m防水仕様(IPX8)			
集光			
ホルスター、ストラップ付			
コンパクトサイズ			
立てての使用も可能			

代替品

	品番 EA758E-32 コメント 防水ではありません
	品番 EA758RM-81 コメント 500ℓ-メ/電源CR123Ax2本

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.