

品番：EA758MA-62

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED



販売価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
カタログ価格	2,070円(税抜) / 2,277円(税込)		
在庫数	最新在庫: 11 (2026/04/01 22:53現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2036ページ		



仕様

メーカー	アイリスオーヤマ (IRIS OHYAMA)	型番	LWK-200Z
使用電池	単3×2本(別売)	カラー	ブラック
明るさ	200ルーメン	電池寿命(時間)	7時間(全点灯時)
照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)	照射距離	110m
防水性能	IPX4	サイズ	φ29×160mm
重量	100g	材質	アルミ合金
調光機能	2段階(HIGHモード:全点灯、LOWモード:50%の明るさ)	落下耐久	1m

高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。

照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。

スポット、ワイドの2つの配光を選べます。

ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。

手元スイッチで明るさON/OFF切り替え可能

多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

代替品

	<p>品番 EA758RY-32 コメント 明るさ:450LM</p>
---	---

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.