品番: EA758MA-63

品名: [単3x6本] フラッシュライト/LED



販売価格	<b>4,370円</b> (税抜)/ 4,807円(税込)				
カタログ価 格	4,370円(税抜)/4,807円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>14</b> (2025/11/22 18:10現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2084ページ				































## 仕様

メーカー	アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)	型番	LWK-1300Z
使用電池	単3×6本(別売)	カラー	ブラック
明るさ	1300ルーメン	電池寿命(時間)	5時間(全点灯時)
照射パターン	フォーカス(スポット⇔ワイド)	照射距離	280m
防水性能	IPX4	サイズ	φ 45×170mm
重量	255g	材質	アルミ合金
調光機能	2段階(HIGHモード:全点灯、LOW モード:50%の明るさ)	落下耐久	1m

高輝度&長持ちのLEDハンディライトです。

照射距離が長く、防水性能も備えているので点検や・警備に最適です。

スポット、ワイドの2つの配光を選べます。

ヘッドの部分を左右に回すだけでスポット配光・ワイド配光を切り替えられます。

手元スイッチで明るさON/OFF切り替えられます。

多方面からの水の飛沫に対して影響を受けません。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。 スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.