

品番 : EA758MH-60A

品名 : [CR2032×2個] クリップライト/LED



販売価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
カタログ価格	1,120円(税抜) / 1,232円(税込)		
在庫数	最新在庫: 10 (2025/12/15 13:06現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2092ページ		



クリップ式で使い方自由自在なLEDライト。

仕様

メーカー	パナソニック(Panasonic)	型番	BF-AF20P-K
使用電池	CR2032電池×2個(付属)	ルーメン	約10lm(参考値)
明るさ	固定	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
電池寿命	約15時間	光源	スタンダード白色LED×1個(Φ5mm)
サイズ	34×35×50(H)mm	重量	約19g(電池含)
照度	約20lx(1m前方 電池初期値)	色	黒
可動範囲	左右:360度、上下:110度	クリップ部	取り付け対象:厚み最大8mm
防水性能	IPX1		

クリップ式の為、衣服以外の胸ポケットやバッグにも装着可能です。

手元や足元を明るく照らしたい場合に、手軽に使えるクリップ固定式ライトです。

雨の中でも使用出来る防滴仕様

フレキシブルに角度調整が可能です。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.