


品番：EA758RE-4SA

品名：[単3x2本] フラッシュライト/LED(シルバー)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 3,300円(税抜) / 3,630円(税込) | | |
| カタログ価格 | 3,300円(税抜) / 3,630円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/24 16:31現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 本 |
| カタログページ | 2034ページ | | |



コンパクトタイプで『高輝度』

仕様

| | | | |
|------|-------------------------------------|----------|-----------------------|
| 使用電池 | 単3電池×2本(別売) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 明るさ | 強:200ルーメン 弱:14ルーメン 点滅:200ルーメン | 電池寿命(時間) | 強:8 弱:100 点滅:12 |
| 照射距離 | 強:150m | サイズ | φ21.5×159mm |
| 重量 | 124.1g(電池含) | 材質 | アルミ合金 |
| 光源 | LED | カラー | シルバー |

照射モード切替(3パターン)できるライトです。

アルミ合金製に硬質アルマイト処理を施し、キズに強く耐摩耗性に優れます。

2段階調光+点滅機能付

照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的 center 部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル

テールスイッチタイプ

ペンクリップ付

代替品



品番 EA758RY-32
コメント 色:黒/明るさ:450LM

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.