

品番 : EA758RK-61A

品名 : [単4×1本] フラッシュライト/LED(黒)




販売価格	870円(税抜)／957円(税込)		
カタログ価格	870円(税抜)／957円(税込)		
在庫数	最新在庫: 93 (2025/12/14 11:16現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2081ページ		



ルーメン



単4



強:2時間
弱:20時間



手元ダイアルで集散光の切替が可能です

仕様

光源	LED球	照射パターン	フォーカス(スポット↔ワイド)
明るさ	100ルーメン(強)、50ルーメン(中)、10ルーメン(弱)、100ルーメン(点滅)	使用電池	単4×1本(別売)
電池寿命	約2時間(強)、約4時間(中)、約20時間(弱)、約42時間(点滅)	照射距離	90m
サイズ	φ 26.5×115mm	重量	59.8g(本体のみ)
材質	アルミ合金	カラー	ブラック

ストラップ付

手元ダイアルで集散光の切替が可能です

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット↔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

代替品

	品番 EA758RK-11A コメント
--	------------------------



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.