

品番：EA758RK-81

品名：[充電式] フラッシュライト/LED



販売価格	4,200円(税抜)／4,620円(税込)		
カタログ価格	4,200円(税抜)／4,620円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2024/05/03 23:03現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ			



暗い場所でも位置を知らせる蓄光スイッチ付

仕様

使用電池	リチウムイオン電池(本体内蔵)	照射パターン	点灯(集散光切替え)/点滅
明るさ	180ルーメン(強)、 90ルーメン(中)、 20ルーメン(弱)、 180ルーメン(点滅)	電池寿命	2.5時間(強)、 5時間(中)、 10時間(弱)、 18時間(点滅)
サイズ	φ30×82mm	重量	75g(電池含)
付属品	充電用USBケーブル		

- 最大180ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替えコンパクトフラッシュライト
- ヘッド部分を回すことで集散光無段階切替えが可能です
- 暗い場所でもわかりやすい!蓄光テールスイッチ
- マグネット・ベンクリップ付
- 別売のアダプター-EA940CD-201Bを使って急速充電が可能です

代替品

	品番	EA758RN-55
	コメント	350ルーメンペン型 充電式



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.