品番：EA758RK-91

品名：[単3x3本] フラッシュライト/LED(首振り)

販売価格	1,950円（税抜）／ 2,145円（税込）			
カタログ価格	1,950円（税抜）／2,145円(税込)			
在庫数	最新在庫：0　（2025/06/25 04:33現在）			
商品入数	1	販売単位	本	
カタログページ	2083ページ			



自立式でヘッド角度が調整できるので、投光器のような使い方も可能

仕様

使用電池	単3×3本(別売)	明るさ	500ルーメン（強）、 250ルーメン（中）、 25ルーメン（弱）
電池寿命	7時間（強）、 14時間（中）、 70時間（弱）	照射パターン	ノーマルビーム（固定）
サイズ	φ59×206mm	重量	203g
防塵・防水性能	IP66		

最大500ルーメン!3段階調光×散光タイプのワークライト
自立式でヘッド角度が調整できるので、投光器のような使い方も可能
ヘッドは3段階(0˚/45˚/90˚)角度調整可能
照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品

品番	EA758N-24
コメント	充電式・ルーメン値：100

株式会社エスコ
大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号　06-6532-6226（代表）
© 2018 ESCO Co.,Ltd.