

品番：EA758RM-52

品名：[CR123A×2本]フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
カタログ価格	1,260円(税抜) / 1,386円(税込)		
在庫数	最新在庫: 491 (2026/06/24 20:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2037ページ		



仕様

使用電池	CR123A×2本(別売)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	240ルーメン(強)、 120ルーメン(中)、 5~10ルーメン(弱)、 240ルーメン(SOS点滅)	照射距離	200m(強)
電池寿命	6時間(強)、 12時間(中)、 180~200時間(弱)、 12時間(SOS点滅)	サイズ	φ34×146mm
重量	158g(電池含)	材質	アルミ合金
防水性能	IPX6	光源	LED球

ストラップ、ホルスター、リング付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品

品番	EA758FK-6A
コメント	変更点:明るさ



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.