

品番：EA758RM-60

品名：[単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| カタログ価格 | 800円(税抜) / 880円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/04/06 05:30現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2033ページ | | |



仕様

| | | | |
|------|-------------------------------|--------|-----------------|
| 光源 | LED球 | 照射パターン | フォーカス(スポット⇄ワイド) |
| 明るさ | 130ルーメン(100%)、 65ルーメン(50%) | 使用電池 | 単4×3本(別売) |
| 電池寿命 | 約1.5時間(100%)、 約3時間(50%、点滅) | サイズ | φ33×104.5mm |
| 重量 | 90g(本体のみ) | 材質 | アルミ合金 |

ストラップ付

点灯時に、ヘッド周囲点灯リングが赤く点灯します。
消灯忘れ防止に役立ちます。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。

代替品

| | |
|--|-----------------------------------------------------|
| | <p>品番 EA758RY-44</p> <p>コメント 単4x4本 / 明るさ: 650LM</p> |
|--|-----------------------------------------------------|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.