



品番：EA758RM-81

品名：[CR123A×2本]フラッシュライト/LED(防水・黒)



販売価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
カタログ価格	2,420円(税抜) / 2,662円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/13 04:57現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2037ページ		



仕様

使用電池	CR123A×2本(別売)	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	500ルーメン(100%)、250ルーメン(50%)、125ルーメン(10%)	照射距離	200m(100%)
電池寿命	3時間(100%)、6時間(50%)、28時間(10%、点滅、SOS点滅)	光源	LED球
サイズ	φ50×160mm	重量	220g(本体のみ)
材質	アルミ合金、ステンレス鋼	防水性能	IPX8(水深2m)

ホルスター、ストラップ付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品

	品番 EA758MA-63 コメント 単3×6本 1,300ルーメン
--	---------------------------------------

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)
© 2018 ESCO Co.,Ltd.