

品番：EA758RN-171

品名：[充電式] クリップライト/LED(ACアダプター付)



販売価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
カタログ価格	6,590円(税抜) / 7,249円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/04/01 19:10現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2043ページ2045ページ		



仕様

〈セット内容〉	クリップライト×1 ACアダプター×1 収納ケース×1	使用電池	リチウムイオン電池(本体内置)
光源	COB LEDチップ	照射モード	強、弱、赤色
照射パターン	ワイドビーム(固定)	明るさ	強:170ルーメン 弱:20ルーメン 赤色:5ルーメン
照射距離	強:19m 弱:7m	連続使用時間	強:2時間 弱:11時間 赤色:18時間
充電時間	2.5時間	サイズ	本体:60(W)×46(D)×18(H)mm 収納ケース:234×168×62(H)mm
重量	本体:39g(充電電池含)	材質	本体:ナイロン(ガラス繊維入り)
防水性能	IPX4	耐衝撃性能	1m
付属品	マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、 自転車用取付ホルダー、ヘルメット用 取付ホルダー、充電用USB-Cコード		

クリップライト・ヘッドライト・サイクルライトの3WAY仕様

スイッチを約2秒長押しすると白色ライト点灯し、白色ライト(強)→白色ライト(弱)→白色ライト(強)の順に繰り返し点灯します。

スイッチを約3秒長押しすると赤色ライト点灯し、赤色LED→赤色LED(点滅)→赤色LEDの順に繰り返し点灯します。
(※長押しすると、一度白色が点灯、押し続けると赤色LEDが点灯します。)

バッテリー残量表示機能付き

収納ケース付で、保管や持ち運びも便利です。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.