

品番：EA758RN-1A

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED

	販売価格	6,290円(税抜)／6,919円(税込)		
	カタログ価格	6,290円(税抜)／6,919円(税込)		
	在庫数	最新在庫: 31 (2025/07/17 04:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個	
カタログページ	2095ページ			





仕様

使用電池	単3電池×3本(付属)	光源	白色LED球
照射モード	強、中、弱、SOS	明るさ	強:600ルーメン 中:240ルーメン 弱:35ルーメン SOS:600ルーメン
連続点灯時間	強:4.5時間 中:7時間 弱:55時間	照射距離	強:180m 中:118m 弱:45m
照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)	サイズ	ライト:74×40×44(H)mm 電池ボックス:76×28.5×82mm
重量	120g(本体のみ)	材質	アルミ、樹脂
耐衝撃性能	1m	防水性能	IPX4
ベルト幅	約30mm		
ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能			
ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。			
ライト点灯中にボタンを3秒押し続けると、SOSモードになります。			

電池ボックスで電池残量を確認することができます。

後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇄ワイドを無段階で調整可能なモデル。

注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。

代替品



品番 EA758RW-38
コメント 単3x3本 400ルーメン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.