

品番：EA758RN-4

品名：[充電式] ヘッドライト/LED



販売価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
カタログ価格	10,400円(税抜) / 11,440円(税込)		
在庫数	最新在庫: 84 (2025/06/21 21:50現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2095ページ		



仕様

使用電池	リチウムイオン電池(内蔵/2,600mAh)	光源	LED球
照射モード	強、中、弱	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
明るさ	強:1200ルーメン 中:160ルーメン 弱:20ルーメン	連続点灯時間	強:4.5時間、 中:8時間、 弱:40時間
充電時間	3.5時間	照射距離	強:200m、 中:72m、 弱:25m
サイズ	73(W)×60(D)×33(H)mm	重量	147g(電池含む)
材質	アルミニウム、ポリマープラスチック	防水性能	IPX4
耐衝撃性能	1m	付属品	USB Type-Cケーブル(15cm)

バッテリー交換不可

360°回転式磁気ダイヤルスイッチでモードを時計回りまたは反時計回りで切り替えてが簡単に操作でき、片手でも素早くできます。

ヘッド角度調節可能(0~180°)

ライト取付部と本体取外し可能

180°上下調節可能

手袋を着用した状態でも簡単に操作できます。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的 center 部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.