

品番：EA758RN-55

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(ペン型)



販売価格	5,810円(税抜)／6,391円(税込)		
カタログ価格	5,810円(税抜)／6,391円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/15 20:27現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2088ページ		



仕様

使用電池	リチウムバッテリー(内蔵)	光源	LED球
照射モード	強、中、弱	明るさ	強:350ルーメン 中:70ルーメン 弱:9ルーメン
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	連続使用時間	強:45分 中:2時間 弱:11時間
充電時間	2.5時間	照射距離	強:71m 中:30m 弱:12m
サイズ	φ 14.3×123mm	重量	36g(電池含)
材質	アルミ合金	防水性能	IPX7
付属品	オーリング×2個		
充電用USBコード付(Type-C)			
ステンレス製クリップ付			
充電中は赤色に点灯し、充電完了後は緑色に点灯します。			

素早く操作できるように、最後に設定した明るさを自動的に記憶するメモリーモード付
(2秒以上消灯させた後、再度点灯させると最後に使用した明るさが点灯します。)

消灯した状態でスイッチを半押しすると照射モードを確認でき、
半押しを繰り返すことでモードが切り替わります。
また、点灯させたいモード時にスイッチを完全に押すとモードがロックされ点灯します。

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品

	品番 EA758RP-32 コメント 変更点:メーカー・仕様全般
---	--

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.