

品番：EA758RN-61

品名：[充電式] コンパクトライト/LED



販売価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
カタログ価格	3,250円(税抜) / 3,575円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/04 16:11現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2042ページ		



仕様

使用電池	リチウムイオン充電電池(本体内部蔵)	照射モード	強、中、弱、点滅
照射パターン	ノーマルビーム(固定)	明るさ	白色LED 強:300ルーメン 中:50ルーメン 弱:10ルーメン 点滅:700ルーメン
照射距離	白色LED 強:78m 中:30m 弱:12m	連続点灯時間	白色LED 強:1時間 中:1.5時間 弱:9.25時間 赤色/UV:4時間まで 赤・青点滅:19時間まで
充電時間	1.5時間	サイズ	φ16.5×73mm
重量	17g	材質	アルミ合金、樹脂
防水性能	IPX4	耐衝撃性	1m

持ち運びに便利なクリップとキーホルダー付き超小型多機能ライト

4段階調節(強・中・弱・点滅)可能な白色LEDライトに加え、赤・青・UVライトの信号灯および点滅モードが搭載されています。

USB Type-C充電ポート付き

バッテリー残量表示機能付き

メーカー

NEXTORCH(ネクストーチ)

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.