

品番 : EA758RN-72

品名 : [充電式] クリップライト/LED(センサー付)



| | | | |
|---------|--------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 5,810円(税抜) / 6,391円(税込) | | |
| カタログ価格 | 5,810円(税抜) / 6,391円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 117 (2026/02/23 09:34現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | 2043ページ 2046ページ | | |



仕様

| | | | |
|--------|--|--------|--|
| メーカー | NEXTORCH(ネクストーチ) | 使用電池 | リチウムイオン電池(本体内蔵) |
| 光源 | LED球 | 照射パターン | ツインビーム(前方) |
| 明るさ | ノーマル:220ルーメン ワイド:140ルーメン ノーマル+ワイド:320ルーメン 赤色灯:4ルーメン | 照射距離 | ノーマル:53m ワイド:15m ノーマル+ワイド:55m |
| 連続使用時間 | ノーマル:7時間 ワイド:7.5時間 ノーマル+ワイド:3.75時間 赤色灯:21時間 | 充電時間 | 2時間 |
| サイズ | 61(W)×47(D)×19(H)mm | 重量 | 41g |
| 材質 | ABS樹脂 | 防水性能 | IPX4 |
| 耐衝撃性能 | 1m | 付属品 | マルチマウントクリップ、ヘッドバンド、自転車用取付ホルダー、ヘルメット用取付ホルダー、充電用USB-Cコード |

モーションセンサー起動スイッチを押すと、青色のランプが点灯し、手を2回振ることでライトのON/OFFが可能です。(10cm範囲)

1秒間長押しで点灯し、ボタンを押すと、集光(白色)→散光(白色)→集光+散光(白色)→赤色の順に点灯、3秒間長押しするとSOSモードが

起動します。

手袋を着用したまま、手が汚れている時にでも簡単にオン/オフができます。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.