

品番：EA758RP-32

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(ペン型)



販売価格	4,860円(税抜) / 5,346円(税込)		
カタログ価格	4,860円(税抜) / 5,346円(税込)		
在庫数	最新在庫: 9 (2026/03/04 15:50現在)		
商品入数	1	販売単位	本
カタログページ	2039ページ		



仕様

使用電池	リチウムイオン電池(本体蔵)	明るさ	強・弱・エコ
ルーメン	強:350 弱:100 エコ:5	電池寿命(時間)	強:2.5 弱:5.5 エコ:36
サイズ	φ 16.8×152mm	重量	51.1g(本体のみ)
材質	本体:アルミニウム	防水性能	IPX6
耐衝撃性	IK07	照射距離	最大70m
光源	超高輝度LED	照射パターン	ノーマル(固定)
充電電池	3.7V 750mAh	充電時間	2.5時間
充放電回数	約500回	照射角度	20°
スイッチモード	Ecoモード-OFF/弱-OFF/強-OFF	使用温度範囲	-10~40°
充電用USBコード付			
ポケットクリップ付			
最大出力350lmの充電式ペンライト			

作業現場の状況により、明るさを3段階にセルフコントロールが可能です。

充電中は赤色に点灯し、充電完了後は緑色に点灯します。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.