


品番：EA758RP-5A

品名：[単4x3本] フラッシュライト/LED(白・赤・緑光)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|---|
| 販売価格 | 4,720円(税抜) / 5,192円(税込) | | |
| カタログ価格 | 4,720円(税抜) / 5,192円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2026/06/24 16:48現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
| カタログページ | | | |



仕様

| | | | |
|---------|-----------------------------------|--------|--------------------------------|
| 使用電池 | 単4電池×3本(別売) | 照射パターン | ノーマルビーム(固定) |
| 明るさ | 白:155ルーメン 赤:15ルーメン 緑:77ルーメン | 電池寿命 | 白:4時間30分 赤:10時間 緑:4時間30分 |
| 照射距離 | 白:160m 赤:45m 緑:80m | 光源 | 白色LED球、赤色LED球、緑色LED球 |
| 防塵・防水性能 | IP64 | 材質 | アルミ合金 |
| サイズ | φ36.5×149mm | 重量 | 105g |

「白・緑・赤」の3色切替え!
誘導灯に最適なフラッシュライト

照射角固定・ノーマル照射タイプ
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル

ストラップ付き

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.