


品番：EA758RS-101

品名：[単4x2本] フラッシュライト/LED(ペン型)



販売価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
カタログ価格	540円(税抜) / 594円(税込)		
在庫数	最新在庫: 568 (2024/11/01 07:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2115ページ		



暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用

仕様

使用電池	単4×2本(別売)	明るさ	22ルーメン
電池寿命(時間)	75時間	照射距離	8m
防水性能	IPX2	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
サイズ	φ13.5×135mm	重量	21.5g(本体のみ)
材質	アルミ合金		

ペン型で扱いやすい!22ルーメン集光タイプのフラッシュライト

暗い所で照らしても、白飛びしにくく見やすい暖色系LED採用

テールスイッチタイプ

ペนครリップ付

照射角固定・ノーマル照射タイプ。
比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.