品番: EA758RS-12

品名: [単1x2本] フラッシュライト/LED



販売価格	4,430円 (税抜)/4,873円(税込)				
カタログ価 格	4,430円(税抜)/4,873円(税込)				
在庫数	最新在庫: 33 (2025/11/08 22:04現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログページ	2084ページ	,			



















最大750ルーメン!2段階調光×散光タイプのフラッシュライト

仕様

サイズ	φ 57.5×256mm	重量	325g(電池含まず)
材質	アルミ合金	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
ルーメン	強:750、弱:125	電池寿命	強:約15時間、弱:約100時間
照明装置(電球・チップ)	NICHIA-144	照射距離	約150m(強)
防塵·防水性能	IP66	使用電池	単1×2本(別売)

最大750ルーメン!2段階調光×散光タイプのフラッシュライト

パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤色になります)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品



品番 EA758RX-51

コメント 単1x4本 800ルーメン 長時間用

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.