品番: EA758RS-13

品名: [単1x3本] フラッシュライト/LED



販売価格	<b>5,410円</b> (税抜)/ 5,951円(税込)				
カタログ価 格	5,410円(税抜)/5,951円(税込)				
在庫数	最新在庫: <b>0</b> (2025/11/08 23:41現在)				
商品入数	1	販売単位	個		
カタログ ページ	2084ページ				



















最大1250ルーメン!2段階調光のフラッシュライト

## 仕様

光源	LED球	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
サイズ	φ 57.5×323mm	重量	417g(電池含まず)
ルーメン	強:1250、弱:200	電池寿命	強:約5時間、弱:約65時間
照明装置(電球・チップ)	NICHIA-144	使用電池	単1×3本(別売)
照射距離	約300m(強)	防塵·防水性能	IP66
材質	アルミ合金		

パワーインジケーター付(15%以下になると緑→赤色になります)

照射角固定・ノーマル照射タイプ。 比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

## 代替品



**品番** EA758MA-63 コメント 単3x6本 1300ハーメン

## 株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表) © 2018 ESCO Co.,Ltd.