


品番 : EA758RS-63

品名 : [単4x3本] フラッシュライト/LED(黒)



販売価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
カタログ価格	1,620円(税抜) / 1,782円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 18:21現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2082ページ		



仕様

使用電池	単4×3本(別売)	明るさ	強:250ルーメン 弱:125ルーメン
電池寿命(時間)	強:6.5時間 弱:13.5時間	照射パターン	ノーマルビーム(固定)
照射距離	123m	防塵・防水性能	IP66
サイズ	φ 32.5×129mm	重量	99g(本体のみ)
材質	アルミ合金		

最大250ルーメン!2段階調光×集光タイプの小型フラッシュライト

テールスイッチタイプ

照射角固定・ノーマル照射タイプ。

比較的の中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。

代替品

	品番 EA758RY-44
	コメント 単4x4本 / 明るさ:650LM



株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.