

品番：EA758RT-10

品名：[充電式] フラッシュライト/LED



販売価格	7,980円(税抜) / 8,778円(税込)		
カタログ価格	7,980円(税抜) / 8,778円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/06 22:49現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2037ページ		



強力な明るさと照射距離を併せ持つ充電式プロ用ライト

仕様

サイズ	φ26×127mm	明るさ	強:1100ルーメン 中:270ルーメン 弱:120ルーメン
照射パターン	フォーカス(スポット⇔ワイド)	使用電池	リチウムイオン電池(本体内置)
照射距離	200m(最大)	電池寿命(時間)	強:3.5時間 中:10時間 弱:24時間
防塵・防水性能	IP43	充電時間	約6時間
材質	アルミ合金	重量	125g

USBタイプC充電式(ケーブル付属)

片手でスポット・ワイドの切り替えが可能

スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。

ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。

コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適

クリップ付

照射角調整・フォーカスコントロールタイプ。
スポット⇔ワイドを無段階で調整可能なモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.