

品番：EA758RT-10S

品名：[充電式] フラッシュライト/LED(ホルスター付)



販売価格	9,320円(税抜) / 10,252円(税込)		
カタログ価格	9,320円(税抜) / 10,252円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2026/04/11 02:24現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ			



仕様

〈フラッシュライト〉			
使用電池	リチウムイオン電池(本体内蔵)	照射パターン	フォーカス(スポット⇄ワイド)
明るさ	強:1100ルーメン 中:270ルーメン 弱:120ルーメン	電池寿命	強:3.5時間 中:10時間 弱:24時間
照射距離	200m(最大)	充電時間	約6時間
サイズ	φ26×127mm	重量	125g
防塵・防水性能	IP43	材質	アルミ合金
付属品	USB TypeCコード、ストラップ		
強力な明るさと照射距離を併せ持つ充電式プロ用ライト			
照射角調整・フォーカスコントロールタイプ			
片手でスポット・ワイドの切り替えが可能			
スポット時はスポット部分の輪郭がくっきりとする為、対象物が見えやすいです。			
ワイド時は照射範囲が約2m(1m先照射時)と広い為、広範囲を照らすことができます。			

コンパクト且つ軽量で長時間での作業に最適

クリップ付き

〈ライトホルスター〉

サイズ	42×155mm	ベルト通し幅	50mm
ライト受部内径	30×30mm	デニール	1680D
材質	ポリエステル		

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.