

品番：EA758RW-38

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED(強・中・弱・点滅)



販売価格	3,960円(税抜)／4,356円(税込)		
カタログ価格	3,960円(税抜)／4,356円(税込)		
在庫数	最新在庫: 33 (2025/05/16 20:20現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2093ページ		



ブースト機能内蔵、スイッチを押し続けると最大級の明るさで照射できます

仕様

光源	チップ型LED1灯、SMDLED2灯	照射パターン	ツインビーム(前方)
明るさ	【メイン灯】 強:400ルーメン 中:200ルーメン 弱:40ルーメン ブースト:720ルーメン フラッシュ:400ルーメン SOS点滅:400ルーメン 【サブ灯】150ルーメン 【メイン灯・サブ灯同時点灯】480ルーメン	電池寿命(連続点灯時間)	【メイン灯】 強:約10時間 中:約16時間 弱:約60時間 フラッシュ:約50時間 SOS点滅:約50時間 【サブ灯】約24時間 【メイン・サブ同時点灯】約6時間
照射距離	【メイン灯】 強:260m 中:130m 弱:30m フラッシュ:260m SOS点滅:260m 【サブ灯】80m	サイズ	47×55×40mm
重量	150g	防水性能	IP65

ベルト幅	25mm	使用電池	単3×3本(付属)
付属品	布バンド、ラバーバンド、ヘルメットクリップ		
最大720ルーメンのブースト機能搭載!3段階調光の集光メイン灯+散光サブ灯のヘッドライト			
ブースト機能内蔵、スイッチを押し続けると最大級の明るさで照射できます。			
メイン灯サブ灯はそれぞれ個別スイッチ式なので独立操作が可能、また同時点灯も可能です			
スマートスイッチ機能…ご利用の明るさで一定時間使用後(約2秒)、もう一度スイッチを押すとすぐに「OFF」になります。			
ブースト機能…点灯中にスイッチを押し続けることで、最大級の明るさを発揮するブーストモードに切り替わります。			
ヘッド角度調整可能			
照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。 照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。			

代替品

	品番	EA758RX-7C
	コメント	違い:メ-カ-、明るさ、デザイン

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.