


品番 : EA758RX-10

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED



販売価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
カタログ価格	4,980円(税抜) / 5,478円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/12/16 19:44現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です

仕様

光源	白色LED球1灯 赤色LED球1灯 青色LED球1灯	照射パターン	散光
明るさ	【メイン灯】白色 強:350ルーメン 中:175ルーメン 弱:35ルーメン 【サブ灯】赤色 強:5ルーメン 弱:1ルーメン 【サブ灯】青色 強:5ルーメン 弱:1ルーメン	電池寿命(連続点灯時間)	【メイン灯】白色 強:10時間 中:24時間 弱:70時間 【サブ灯】赤色 強:150時間 弱:500時間 【サブ灯】青色 強:200時間 弱:600時間
照射距離	55m(強)	使用電池	単3×3本(付属)
サイズ	69(W)×45(D)×50(H)mm	重量	233g(電池含)
ベルト幅	25mm	防水性能	IPX6

【青白赤3色個別切替え】最大350ルーメン!白色メイン灯3段階切替え×青色赤色サブ灯2段階切替え!散光タイプのヘッドライト

個別スイッチ採用!白色(メイン灯)、赤色・青色(サブ灯)の3色はそれぞれ単独での操作が可能です

ヘッダーバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

ヘッド角度調整可能

後部認識灯で後方も安全

ヘルメットクリップ付

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。

代替品



品番 EA758RX-10B
コメント 変更点:電池寿命

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.