


品番：EA758RX-10B


品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED(白・赤・青)



販売価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
カタログ価格	6,330円(税抜) / 6,963円(税込)		
在庫数	最新在庫: 489 (2026/04/04 20:30現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2044ページ		



強:10時間
弱:52時間



白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です

仕様

使用電池	単3×3本(別売)	光源	白色LED球1灯、 赤色LED球1灯、 青色LED球1灯
明るさ(ルーメン)	強:500 中:260 弱:55 赤サブ(強):5 赤サブ(弱):1 青サブ(強):3 青サブ(弱):1	電池寿命(時間)	強:10 中:19 弱:52 赤サブ(強):150 赤サブ(弱):500 青サブ(強):200 青サブ(弱):600
照射パターン	ツインビーム(前方)	サイズ	ライト本体:69(W)×45(D)×50(H) mm バッテリーボックス:70.0(W)×29.2 (D)×66.5(H)mm
重量	233g(電池含)	防水性能	IPX6
ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm	照射距離	強(白):37m 中(白):31m 弱(白):13m

白・赤・青色は個別スイッチで切り替えが可能です。

ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

照射角固定・ツインビーム(前方)タイプ。

照射部分に異なる性質のLEDを2種類搭載しており、ノーマル→ワイド→ノーマル&ワイド(同時照射)等の切替が可能なモデル。

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.