

品番 : EA758RX-15

品名 : [充電式] ヘッドライト/LED(広角照明)



販売価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
カタログ価格	7,200円(税抜) / 7,920円(税込)		
在庫数	最新在庫: 363 (2026/01/26 01:55現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2044ページ		



充電式で140°の広角照射タイプ

仕様

光源	白色LED球1灯(メイン) 2灯(サブ)	電源	USB充電式リチウムイオン電池(付属) 又は単3電池×3本(別売)
照射パターン	ワイドビーム(固定)	サイズ	69(W)×45(D)×50(H)mm
重量	275g(電池含)	防水性能	IPX6
ベルト幅	25mm	使用電池	リチウムイオン電池 (USBケーブル付)
明るさ	<p>【充電池使用時】</p> <p>強(メイン):500ルーメン 中(メイン):250ルーメン 弱(メイン):50ルーメン 強(サブ):50ルーメン 弱(サブ):25ルーメン</p> <p>【アルカリ電池使用時】</p> <p>強(メイン):400ルーメン 中(メイン):200ルーメン 弱(メイン):40ルーメン 強(サブ):48ルーメン 弱(サブ):24ルーメン</p>	電池寿命	<p>【充電池使用時】</p> <p>強(メイン):6.5時間 中(メイン):8時間 弱(メイン):18時間 強(サブ):16時間 弱(サブ):30時間</p> <p>【アルカリ電池使用時】</p> <p>強(メイン):12時間 中(メイン):20時間 弱(メイン):66時間 強(サブ):45時間 弱(サブ):80時間</p>

照射距離	【充電池使用時】 強:61m 中:43m 弱:19m 【アルカリ電池使用時】 強:50m 中:36m 弱:16m	バッテリー 充放電回数	500回
------	---	----------------	------

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

USB-ACアダプタ(別売:EA940CD-201B)を使用しても充電が可能です。

充電池と乾電池の使い分けが可能です。

単3電池でも使用可能

ヘルメットに最適なゴムのヘッドバンド

電池蓋は開閉に便利なスライド式

照射角固定・ワイド照射タイプ。

広範囲の照射に特化したモデル。

代替品

	品番 EA758RX-15S コメント 変更点:付属品(充電器など)
--	---------------------------------------

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.