

品番：EA758RX-7A

品名：[単3×3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段階調光)



販売価格	5,130円(税抜)／5,643円(税込)		
カタログ価格	5,130円(税抜)／5,643円(税込)		
在庫数	最新在庫: 0 (2025/05/15 08:37現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ			



140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます

仕様

光源	白色LED1灯(メイン)、 白色LED2灯(サブ)	照射パターン	散光
明るさ	350ルーメン(強・メイン)、 175ルーメン(中・メイン)、 35ルーメン(弱・メイン)、 48ルーメン(強・サブ)、 24ルーメン(弱・サブ)	電池寿命	10時間(強・メイン)、 24時間(中・メイン)、 70時間(弱・メイン)、 45時間(強・サブ)、 80時間(弱・サブ)
照射距離	55m(強)	使用電池	単3×3本(付属)
サイズ	68(W)×45(D)×50(H)mm	重量	165g(電池含む)
ボディ材質	樹脂+放熱部アルミ	ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm
防水性能	IPX6		

【140°広角照射】最大350ルーメン!3段階調光メイン灯に2段階調光サブ灯付!散光タイプのヘッドライト
140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます
ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。
ゴム製・布製のヘッドバンド2本セット
ヘッド角度調整可能(90°)

電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式

ヘルメットクリップ付

代替品



品番 EA758RX-7C

コメント 変更:明るさ・電池寿命・照射距離

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.