

品番 : EA758RX-7C

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(広角照明/5段調光)



販売価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
カタログ価格	5,870円(税抜) / 6,457円(税込)		
在庫数	最新在庫: 491 (2026/01/25 20:58現在)		
商品入数	1	販売単位	個
カタログページ	2044ページ		



单3

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます

仕様

使用電池	単3×3本(別売)	明るさ	強(メイン):510ルーメン 中(メイン):290ルーメン 弱(メイン):60ルーメン 強(サブ):30ルーメン 弱(サブ):15ルーメン
電池寿命(時間)	強(メイン):9時間 中(メイン):13時間 弱(メイン):40時間 強(サブ):45時間 中(サブ):80時間	光源	白色LED1灯(メイン) 白色LED2灯(サブ)
照射パターン	ワイドビーム(固定)	サイズ	本体:69(W)×45(D)×50(H)mm バッテリーボックス:70(W)×29.2(D)×66.5(H)mm
重量	233g(電池含)	ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm
防水性能	IPX6	照射距離	約43m(100%の明るさ)
使用環境温度	-10~55°C		

140°広角ワイド照射で広範囲を照らせます。

ヘッド角度調整可能(90°)

ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式

充電池使用可能

照射角固定・ワイド照射タイプ。

広範囲の照射に特化したモデル。

※充電池・電池は付属しておりません。

代替品



品番 EA758RX-15S

コメント 充電池と乾電池、両方使用可能

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.