

品番：EA758RX-803A

品名：[単3x3本] ヘッドライト/LED(充電電池セット)



| | | | |
|---------|------------------------------|------|----|
| 販売価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| カタログ価格 | 10,900円(税抜) / 11,990円(税込) | | |
| 在庫数 | 最新在庫: 0 (2025/05/12 21:21現在) | | |
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
| カタログページ | | | |



非接触センサースイッチモード搭載

仕様

| | | | |
|-------|--|------|---------------------------------------|
| セット内容 | 充電電池(単3電池×3本)、 充電器、ケース、 乾電池(単3電池×3本) | 光源 | 白色LED球1灯(メイン)・1灯(サブ)、 赤色LED球1灯(サブ) |
| 使用電池 | 充電電池セット単3型×3本(付属) | 明るさ | 200ルーメン(強) 30ルーメン(弱) ー(サブ) |
| 照射距離 | 83m(強モード) | 電池寿命 | 約12時間(強) 約120時間(弱) 約200時間(サブ) |
| サイズ | 71(W)×40(D)×48(H)mm | 重量 | 200g(電池含) |
| ベルト幅 | 25mm | 防水性能 | IPX4 |

集散光機能

ヘッド角度調整可能

後部認識灯で後方も安全

ヘルメットクリップ付

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

急速充電器と繰り返し使える単3充電電池のセット付

代替品

| | |
|---|---|
|  | <p>品番 EA758RX-807E</p> <p>コメント 変更点:ル-ム、電池寿命</p> |
|---|---|

株式会社エスコ

大阪府大阪市西区新町4丁目14番12号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.