

品番 : EA758RX-804E

品名 : [単3x3本] ヘッドライト/LED(充電池セット)



販売価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
カタログ価格	12,500円(税抜)／13,750円(税込)		
在庫数	最新在庫: 4 (2026/02/05 21:35現在)		
商品入数	1	販売単位	St
カタログページ	2044ページ		



ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です

#### 仕様

〈セット内容〉	ヘッドライト、充電器、充電池(単3電池×3本)、ケース	使用電池	充電池セット 単3型×3本(付属)
明るさ	強:255ルーメン(100%) 中:122ルーメン(50%) 弱:20ルーメン(10%) 点滅:255ルーメン	電池寿命(時間)	強:約10時間(100%) 中:約30時間(50%) 弱:約102時間(10%) 点滅:約20時間
光源	白色LED球1灯	サイズ	本体:71.8(W)×38.2(D)×48.4(H)mm バッテリーボックス:70(W)×29.2(D)×66.5(H)mm
重量	220g(電池含)	防水性能	IPX6
ベルト幅	ゴム製・布製ともに25mm	照射距離	59m(強モード)
照射パターン	点灯(集散光切替え)/点滅	使用環境温度	-10~55°C
ヘッド部分をスライドして集散光の切替が可能です。			
ヘッド角度調整可能(90°)			

ヘルメットクリップ、ゴム製・布製ヘッドバンド付

ヘッドバンドが最初からセットされているので、開梱してすぐに使えます。

最大255ルーメン!3段階調光+点滅機能付!集散光切替ヘッドライト

電池ボックスは開閉しやすいスライドロック式

急速充電器と繰り返し使える単3充電池のセット付

ケース付で収納・持ち運びにも便利

**株式会社エスコ**

大阪府大阪市西区立売堀3丁目8番14号 06-6532-6226(代表)

© 2018 ESCO Co.,Ltd.